

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AX 7993.400

## Energieverteiler 400 V AC

Stand: 31.07.2025 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 7993.400 - Energieverteiler 400 V AC gemäß Spezifikation

Dezentraler Energieverteiler, für 400 V AC-Versorgung, mit montierten Reitersicherungselementen geprüft nach DIN EN 61439. Einsatz gemäß den projektspezifischen Materialfreigabelisten der jeweiligen Marke.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 7993.400
Produktbeschreibung	Kompakt-Schaltschrank auf Basis AX 1039.000. Stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus Korpus aus einem Stück, gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit Durchzügen für Wandbefestigungshalter. Gehäuseboden mit Stahlblechflanschplatte. Tür mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung, beidseitig senkrechten Türlochleisten, mit Schutzleiteranschluss, verschraubten Scharnieren. Montageplatte: mit Schlüssellochung für Erdung, mit Maßaufdruck, befestigt mit Ringschweißmutter.
Material	Gehäuse: Stahlblech Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt
Farbe	RAL 7035

# Eigenschaften

---

Lieferumfang	<p>Tür mit 180°-Scharnieren, rechts scharniert, montiert Kunststoff-Handgriff 2577.010 inklusive Schließung VW-E1, montiert Flanschplatte mit 12 Bohrungen Ø 16,5 mm, 9 Bohrungen Ø 25,5 mm, 2 Bohrungen Ø 32,5 mm sowie einer Bohrung Ø 50,5 mm, Bohrungen mit Blindstopfen verschlossen Montageplatte bearbeitet und bestückt mit 5 poligem Sammelschienensystem (L1 – L3, N + PE), inklusive Klemmen, Anschlussadapter 9612.000 und 11 x Reitersicherungselemente 9630.005 Gehäuse, Montageplatte und Tür mit Erdungskabel auf PE-Schiene vorverdrahtet und geerdet 4 Wandbefestigungshalter für Wandabstand 40 mm (lose beigelegt)</p>
Hinweis	<p>Gemäß BV 1.09 § 1.1.2 sind sämtliche an Maschinen angebauten Schlösser grundsätzlich ohne Schlüssel anzuliefern. Für den Eigenbedarf des Lieferanten können die benötigten Zylinderschlüssel mit der Artikel-Nr. 2532002 separat bestellt werden.</p>
Schutzart NEMA	NEMA 12
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 56
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 380 mm Tiefe: 210 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	25
Bruttogewicht	25.5
Zolltarifnummer	94032080

---