



# VX 8001.222 - Bodenblech für VX, VX IT, VX SE

Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.

## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | VX 8001.222   |
| Produktbeschreibung | Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.  |
| Material            | Stahlblech  |
| Oberfläche          | Verzinkt  |
| Lieferumfang        | Inkl. Befestigungsmaterial  |
| Hinweis             | Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt.<br>Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte |
| Abmessung           | Breite: 490 mm<br>Tiefe: 275 mm   |
| Passend für         | Gehäusotyp: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>Standpult CX<br>Pultunterteil CX<br>Breite: = 600 mm  |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück   |
| Nettogewicht        | 1,72 kg   |
| Bruttogewicht       | 1,9 kg  |
| Zolltarifnummer     | 94039910  |
| ETIM 9              | EC002620  |
| ECLASS 8.0          | 27189261  |
| Produktbeschreibung | VX Bodenblech, Breite x Tiefe: 600x275 mm   |

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)