

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 8108.550

Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Stand: 08.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8108.550 - Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech C4-H

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech. Oberflächenbeschichtung analog DIN EN ISO 12944 Korrosionsschutzklasse C4-H.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8108.550
Ausführung	Oberflächenbeschichtung analog DIN EN ISO 12944 Korrosionsschutzklasse C4-H
Material	Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusotyp: VX C4-H Höhe: = 2.000 mm Tiefe: = 800 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12
Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	38 kg
Bruttogewicht	38,32 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002524
ETIM 8	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

Eigenschaften

Produktbeschreibung

VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2000x800 mm, Stahlblech,
C4-H