Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





TS 8175.235

Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Stand: 29.10.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



TS 8175.235 - Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für TS, TS IT

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech, für TS.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8175.235
Nutzen	Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch
	Flachteilhalter mit Kontaktelement
	Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe
	Erdungsbolzen mit Kontaktfläche
Material	Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Flachteilhalter können wahlweise von Schrankinnen- und -
	außenseite montiert werden
	Bestückbare Fläche: Außenabmessung – 100 mm
Passend für	Gehäusetyp: TS
	TSIT
	Höhe: 1.200 mm
	Tiefe: 800 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	20
Bruttogewicht	23.8
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177317529

© Rittal 2025

Eigenschaften

ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

© Rittal 2025 3