Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Stand: 18.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



TS 8185.235 - Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für TS, TS IT

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech, für TS.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8185.235
Nutzen	Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelement Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe Erdungsbolzen mit Kontaktfläche
Material	Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Flachteilhalter können wahlweise von Schrankinnen- und - außenseite montiert werden Bestückbare Fläche: Außenabmessung – 100 mm
Passend für	Gehäusetyp: TS TS IT Höhe: 1.800 mm Tiefe: 500 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	20.35
Bruttogewicht	22.2
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177205222
ETIM 9	EC002524

© Rittal 2025

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27182101

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025

3