

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 8610.605

Sichttür

Stand: 03.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.605 - Sichttür für TS, TS IT, VX SE

Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | TS 8610.605 |
| Produktbeschreibung | Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand. |
| Material | Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil Eckstücke: Zink-Druckguss Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbe | Rahmen: RAL 7035 Eckstücke: RAL 7035 Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 9005 |
| Lieferumfang | Sichttürrahmen mit Sicherheitsglas Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz 180°-Scharniere (4 Stück) |
| Sichtbare Fläche | Sichtfensterbreite: 460 mm Sichtfensterhöhe: 1.840 mm |
| Sichtfensterhöhe | 1 840 mm |

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--|
| Montagehinweis | Bei Montage anstelle der Rückwand werden die Verschlussteile benötigt |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| Passend für | Gehäusetyp: TS TS IT VX SE Breite: = 600 mm Höhe: = 2.000 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 10.5 |
| Bruttogewicht | 12.5 |
| EAN | 4028177693845 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |