

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 8610.680 Sichttür

Stand: 05.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8610.680 - Sichttür für TS 8

Sichttür für TS 8, anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8610.680
Produktbeschreibung	Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.
Material	Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil Eckstücke: Zink-Druckguss Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035 Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 7015
Lieferumfang	Sichttürrahmen mit Sicherheitsglas Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz 180°-Scharniere (4 Stück) Sichtbare Fläche: B – 140 mm, H – 160 mm
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 460 mm Sichtfensterhöhe: 1.640 mm
Sichtfensterhöhe	1 640 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55

Eigenschaften

Passend für	Gehäusotyp: DK-TS TS 8 SE Breite: = 600 mm Höhe: = 1.800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	11,97 kg
Bruttogewicht	12,6 kg
Zolltarifnummer	76101000
ECLASS 8.0	27182204

Ausschreibungstext

Sichttür für TS

Sichttür aus Aluminium-Strangpressprofil in RAL 7035, mit geschäumter Dichtung, 180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Stangenverschluß vierfach verriegelt, serienmäßig mit Doppelbart-Einsatz. Austauschbar gegen alle Verschluß-Einsätze oder Komfortgriffe (in Verbindung mit Griffadapter TS 8611.080). Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türschlag wechselbar ohne Ausbau der Verschlußstangen.

Material:

Rahmen: stabiles Aluminium-Strangpressprofil, Zink-Druckguß-Eckstücke
Scheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 3 mm

Farbe:

Rahmen: RAL 7035
Scheiben-Innen-Maske: RAL 7015

Schutzart

IP 55 nach EN 60 529

Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 1800 mm