

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TS 8610.800 Sichttür

Stand: 22.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.800 - Sichttür für TS 8

Sichttür für TS 8, anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8610.800
Produktbeschreibung	Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.
Material	Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil Eckstücke: Zink-Druckguss Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035 Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 7015
Lieferumfang	Sichttürrahmen mit Sicherheitsglas Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz 180°-Scharniere (4 Stück) Sichtbare Fläche: B – 140 mm, H – 160 mm
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 640 mm Sichtfensterhöhe: 1.840 mm
Sichtfensterhöhe	1 840 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55

# Eigenschaften

---

Passend für	Gehäusotyp: DK-TS TS 8 SE Breite: = 800 mm Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	33,25 kg
Bruttogewicht	35 kg
Zolltarifnummer	76101000
ECLASS 8.0	27182204

---

## Ausschreibungstext

### Sichttür für TS

Sichttür aus Aluminium-Strangpressprofil in RAL 7035, mit geschäumter Dichtung, 180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Stangenverschluß vierfach verriegelt, serienmäßig mit Doppelbart-Einsatz. Austauschbar gegen alle Verschluß-Einsätze oder Komfortgriffe (in Verbindung mit Griffadapter TS 8611.080). Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türschlag wechselbar ohne Ausbau der Verschlußstangen.

### Material:

Rahmen: stabiles Aluminium-Strangpressprofil, Zink-Druckguß-Eckstücke  
Scheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 3 mm

### Farbe:

Rahmen: RAL 7035  
Scheiben-Innen-Maske: RAL 7015

### Schutzart

IP 55 nach EN 60 529

Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 800 mm H.: 2000 mm