

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TS 8610.825 Sichttür

Stand: 25.06.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.825 - Sichttür für TS, TS IT, VX SE

Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8610.825
Produktbeschreibung	Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.
Material	Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil Eckstücke: Zink-Druckguss Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Rahmen: RAL 7035 Eckstücke: RAL 7035 Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 9005
Lieferumfang	Sichttürrahmen mit Sicherheitsglas Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz 180°-Scharniere (4 Stück)
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 660 mm Sichtfensterhöhe: 2.040 mm
Sichtfensterhöhe	2 040 mm

# Eigenschaften

Montagehinweis	Bei Montage anstelle der Rückwand werden die Verschlusssteile benötigt
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Passend für	Gehäusotyp: TS TS IT VX SE Breite: = 800 mm Höhe: = 2.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	19 kg
Bruttogewicht	20 kg
Zolltarifnummer	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeschreibung	TS Sichttür, für TS, TS IT, SE, für BH: 800x2200 mm