### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# TS 8612.760 TS Montageschiene 25 x 38 mm

Stand: 12.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



#### TS 8612.760 - TS Montageschiene 25 x 38 mm

Für schwere Einbauten, mit Befestigungsbohrungen. Einbaumöglichkeiten am vertikalen TS Schrankprofil.





#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8612.760
Produktbeschreibung	Für schwere Einbauten, mit Befestigungsbohrungen.
Material	Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsschrauben
Einbaumöglichkeiten	Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil Allseitig mit 9 mm Rundlochung im 25 mm-Raster Zum Aufbau von Tragschienen, System-Tragschienen, C- Profilschienen 30/15, Kabelabfangschienen (Winkelprofil) und eigenen Anbauten
Hinweis	In Verbindung mit der Aufrastmutter besonders geeignet für dynamische Verbindungen
Passend für	Passend für Breite/Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	1.648
Bruttogewicht	1.96
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177429147

© Rittal 2025

## Eigenschaften

ECLASS 8.0

27189261

© Rittal 2025 3