

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 8612.780

TS Montageschiene 25 x 38 mm

Stand: 26.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8612.780 - TS Montageschiene 25 x 38 mm

Für schwere Einbauten, mit Befestigungsbohrungen. Einbaumöglichkeiten am vertikalen TS Schrankprofil.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8612.780
Produktbeschreibung	Für schwere Einbauten, mit Befestigungsbohrungen.
Material	Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsschrauben
Einbaumöglichkeiten	Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil Allseitig mit 9 mm Rundlochung im 25 mm-Raster Zum Aufbau von Tragschienen, System-Tragschienen, C- Profilschienen 30/15, Kabelabfangschienen (Winkelprofil) und eigenen Anbauten
Hinweis	In Verbindung mit der Aufrastmutter besonders geeignet für dynamische Verbindungen
Passend für	Passend für Breite/Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2.488
Bruttogewicht	2.687
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177429154

Eigenschaften

ETIM 9	EC002620
--------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------