
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





VX 8618.050 Sichttür

Stand: 09.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



VX 8618.050 - Sichttür für VX

Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8618.050
Produktbeschreibung	Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.
Material	Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Rahmen: RAL 7035 Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 9005
Lieferumfang	Sichttür Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz 180°-Scharniere (4 Stück)
IK-Code	IK08
Hinweis	Bei Montage anstelle der Rückwand werden die Verschlussteile für Rahmen 8618.110 benötigt
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Passend für	Gehäusetyp: VX Breite: = 800 mm Höhe: = 2.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	16.5
Bruttogewicht	18
EAN	4028177921023
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL - FTTA
Zertifikate	Schutzart

© Rittal 2025 3