

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 8619.410 Kabelabfangschiene

Stand: 22.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.410 - Kabelabfangschiene Winkelprofil für VX, TS, VX SE, PC, Sockel-System VX

Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Maßraster am horizontalen Schrankprofil oder im Sockel.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8619.410
Produktbeschreibung	Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Maßraster am horizontalen Schrankprofil oder im Sockel.
Material	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten VX	In Schrankbreite 600 mm, im Boden
Einbaumöglichkeiten VX SE	In Schrankbreite 600 mm, im Boden
Einbaumöglichkeiten AX	In Gehäusebreite 600 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX und Bodenausbauschiene für AX
Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl	In Gehäusebreite 600 mm in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau mit Bodenausbauschiene
Einbaumöglichkeiten PC	In Schrankbreite 600 mm, im Boden
Einbaumöglichkeiten IW	In Schrankbreite 600 mm, im Boden
Einbaumöglichkeiten VX Sockel	In Sockelbreite/-tiefe 600 mm, in Verbindung mit Halte-/Distanzstück
Einbaumöglichkeiten VX Sockel, Edelstahl	In Sockelbreite 600 mm, in Verbindung mit einer Mutter M8
Einbaumöglichkeiten AX Sockel	In Sockelbreite 600 mm
Passend für	Sockel-System AX Sockel-System VX Sockel-System VX, Edelstahl
Abmessung	Länge: 554 mm

Eigenschaften

Passend für	Gehäusotyp: VX VX SE PC IW AX Pultunterteil CX Standpult CX Breite: = 600 mm
Passend für Breite	600 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2,8 kg
Bruttogewicht	3,161 kg
Zolltarifnummer	83024900
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeschreibung	VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, für B: 600 mm