Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





TS 8800.110 Scharnier

Stand: 13.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



TS 8800.110 - Scharnier für Seitenwand TS, verschraubbar, Stahlblech

Der Öffnungswinkel von 180° ermöglicht ungehinderten Zugang. Die Montage ist wahlweise von Schrankinnen- und -außenseite möglich. Die 3 Flachteilhalter gegen die Scharniere tauschen. Die Schutzart des Schrankes bleibt trotz Scharnierung erhalten.



Eigenschaften

| Artikel-Nr. | TS 8800.110 |
|---------------------|--|
| Produktbeschreibung | Der Öffnungswinkel von 180° ermöglicht ungehinderten Zugang. Die Montage ist wahlweise von Schrankinnen- und -außenseite möglich. |
| Nutzen | Die Schutzart des Schrankes bleibt trotz Scharnierung erhalten |
| Einsatzgebiete | Die 3 Flachteilhalter gegen die Scharniere tauschen |
| Material | Zink-Druckguss |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsschrauben |
| Hinweis | Nur bei Verwendung eines 180°-Türscharniers können Scharniere der Seitenwand und Tür am selben Schrankprofil montiert werden Achtung! Die scharnierten und unscharnierten Seitenwände, sowie die Türen und Rückwände müssen sich jeweils immer gegenüberliegen. An jedem vertikalen Schrankprofil darf nur eine Fläche (Scharniere der Seitenwand) montiert werden. |
| Verpackungseinheit | 6 Stück |
| Nettogewicht | 0.87 |
| | |

© Rittal 2025

2

Eigenschaften

| Bruttogewicht | 0.982 |
|-----------------|---------------|
| Zolltarifnummer | 83021000 |
| EAN | 4028177246997 |
| ETIM 9 | EC001167 |
| ECLASS 8.0 | 27409219 |

© Rittal 2025 3