


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 8801.180

Teiltüren

Stand: 13.03.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8801.180 - Teiltüren für TS

Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8801.180
Produktbeschreibung	Geeignet für TS Schränke anstelle von Tür oder Rückwand. Die Teiltüren können beliebig untereinander kombiniert werden. Am oberen und unteren Ende ist jeweils eine Frontblende erforderlich. Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich. Bei Türen ohne Sichtscheibe (Höhe 600 – 1000 mm) ist der Einbau des Monitorrahmens SZ 2305.000 möglich. Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze, Ausführung F und ab 600 mm Höhe gegen Komfortgriff.
Material	Stahlblech, 2 mm
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Trennsteg Scharniere Verschlusssteile Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 800 mm Höhe: 800 mm

Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54, bei komplettiertem Schrank
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	6,888 kg
Bruttogewicht	7,25 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204