

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9344.620 Rahmenklemme

Stand: 30.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9344.620 - Rahmenklemme für NH-Sicherungslasttrenner

Für NH-Trenner Gr. 1 bis 3 mit Schraubanschluss, zum Direktanschluss von Rund- und Sektorleitern sowie lamellierten Kupferschienen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9344.620
Produktbeschreibung	Zum Direktanschluss von Rund- und Sektorleitern sowie lamellierten Kupferschienen. Geeignet für NH-Sicherungslasttrenner mit Schraubanschluss.
Material	Messingguss
Oberfläche	Vernickelt
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen	Klemmraum-Breite: 32 mm Klemmraum-Höhe: 20 mm
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Für Baugröße	2/3
Querschnittsbereich Sektorleiter	120 - 300 mm ²
Anschluss von Rundleitern	95 - 300 mm ²
Querschnitt Rundleiter	95 - 300 mm ²
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	0,39 kg
Bruttogewicht	0,397 kg
Zolltarifnummer	39269097

Eigenschaften

ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
Produktbeschreibung	SV Rahmenklemme, für NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 2/3 (mit Schraubanschluss), Rundleiteranschluss 95-300 mm ² , Klemmraum BH: 32x20 mm

Ausschreibungstext

Rahmenklemme 300 Qmm

Rahmenklemme für NH Trenner Gr.00 bis 3 mit Schraubanschluss

Anschlussart

Rahmenklemme

Rundleiter 95 bis 300 qmm

Sektorleiter 120 bis 300 qmm

Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 32 x 3-20 mm

Rittal RiLine NH