Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





RX 9360.625 RiLineX CB-Geräteadapter

Stand: 28.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



RX 9360.625 - RiLineX CB-Geräteadapter

RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 400 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 145 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Anpassung der Schienenstärke zwischen 5 und 10 mm. Der Leitungsabgang kann individuellen Erfordernissen durch einfachen Umbau des Abgangs unten oder oben angepasst werden.



Eigenschaften

| Artikel-Nr. | RX 9360.625 |
|------------------------------|---|
| Ausführung | universal |
| Nutzen | Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm |
| | Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen außerhalb des Schaltschrankes |
| Material | Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94 |
| Farbe | RAL 9005 RAL 35745 |
| Lieferumfang | Inkl. 3 Anschlussraum-Abdeckungen, 2 Traversen und Befestigungsmaterial |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 2XB |
| Bemessungsstoßspannung Uimp | 12 kV |

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

| Bemessungsspannung | 690 V AC |
|---|---|
| | 690 V DC 600 V AC (UL) |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 1 000 V |
| Überspannungskategorie | 4 |
| | |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Polzahl | 3-polig |
| Leitungsabgang | oben/unten |
| Anschlussart (elektrisch) | Schraube M10 |
| Passend für Hersteller (Typ) | Finden Sie ganz einfach den passenden Geräteadapter mit unserer Auswahlhilfe im Bereich Downloads. |
| Passend für | RiLineX |
| Sammelschienensystem | RiLine60 |
| Anschlusslasche (BxH) | 29 x 6 mm |
| Frequenz der Grundschwingung | 5060 Hz |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 1090 % |
| Passend für Sammelschienen | 15 x 5/10 |
| | 20 x 5/10 |
| | 30 x 5/10 |
| Betriebstemperaturbereich | -25 °C55 °C |
| Lagertemperaturbereich | -25 °C75 °C |
| Abmessung | Breite: 145 mm |
| | Höhe: 325,8 mm |
| | Tiefe: 76,4 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| N | 3.6 |
| Nettogewicht | |
| Bruttogewicht | 3.8 |

© Rittal 2025 3

Eigenschaften

| Zolltarifnummer | 85369095 |
|-----------------|---------------|
| EAN | 4028177997073 |
| ETIM 9 | EC001531 |

Approbationen

| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|-----------------------|
| Erklärungen | Konformitätserklärung |

© Rittal 2025