

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



RX 9360.635

RiLineX CB-Geräteadapter

Stand: 23.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.635 - RiLineX CB-Geräteadapter

RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 630 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 145 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Anpassung der Schienenstärke zwischen 5 und 10 mm. Der Leitungsabgang kann individuellen Erfordernissen durch einfachen Umbau des Abgangs unten oder oben angepasst werden.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.635
Ausführung	universal
Nutzen	Direkter Aufbau von Kompakteistungsschalter MCCB auf dem Board Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen außerhalb des Schaltschrances
Material	Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005 RAL 35745
Lieferumfang	Inkl. 3 Anschlussraum-Abdeckungen, 2 Traversen und Befestigungsmaterial
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 2XB
Bemessungsstoßspannung Uimp	12 kV

Eigenschaften

Bemessungsspannung	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
Bemessungsisolationsspannung Ui	1 000 V
Überspannungskategorie	4
Verschmutzungsgrad	3
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	29 x 10 mm
Polzahl	3-polig
Leitungsabgang	oben/unten
Anschlussart (elektrisch)	Schraube M10
Passend für Hersteller (Typ)	Finden Sie ganz einfach den passenden Geräteadapter mit unserer Auswahlhilfe im Bereich Downloads.
Passend für Sammelschienensystem	RiLineX RiLine60
Frequenz der Grundschwingung	50...60 Hz
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...90 %
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Betriebstemperaturbereich	-25 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...75 °C
Abmessung	Breite: 145 mm Höhe: 325,8 mm Tiefe: 76,4 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4.52
Bruttogewicht	4.722
Kupferanteil (kg/Stück)	2.64

Eigenschaften

Zolltarifnummer 85369095

EAN 4028177997066

ETIM 9 EC001531

Approbationen

Approbationen UL + C-UL (listed)

Erklärungen Konformitätserklärung