

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## RX 9365.013

## RiLineX Anreihverbinder

Stand: 23.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9365.013 - RiLineX Anreihverbinder für Sammelschienen

Langer Schienenverbinder für das Anreih-Set Schrank zu Schrank zur Verbindung von modularen RiLineX Boards. Zusätzlich wird das 3-polige Anreih-Set (9360104) benötigt.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9365.013
Material	Oberteil: Stahlblech, verzinkt Kontaktplatte: E-Cu, verzinkt
Nennstrom (max.)	800 A
Abmessung	Breite: 130 mm
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	1,5 kg
Bruttogewicht	1,593 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,99
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,7
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002622

# Eigenschaften

---

Produktbeschreibung	Langer Schienenverbinder für das Anreih-Set Schrank zu Schrank zur Verbindung von modularen RiLineX Boards. Zusätzlich wird das 3-polige Anreih-Set (9360104) benötigt. Für E-Cu 15x5-30x10 mm, L: 130 mm
---------------------	---

# Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung PCF-Deklaration

# Ausschreibungstext

## RiLineX Anreihverbinder für Sammelschienen (lang)

Langer Schienenverbinder für das Anreih-Set zur von Schrank zu Schrank (Feldanreihung), inkl. Berührungsschutz mit Frontabdeckung und Bodenplatte.

Der Anreihverbinder erfordert zusätzlich das Anreih-Set 9360.104.

Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.

Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA.

IEC- und UL-Zulassung.

Produktdaten

Polzahl: 3-polig

Schienenbreite: 15/20/30 mm

Schienenstärke: 5/10 mm

Bemessungsstrom: 550/800 A

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG

Typ: 9365013