

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9630.000

# Mini-PLS Reitersicherungselemente

Stand: 28.04.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9630.000 - Mini-PLS Reitersicherungselemente

Bemessungsstrom 63 A.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9630.000
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	Chassis: RAL 9011 Abdeckung: RAL 7035
Hinweis	Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Sicherungseinsätze	D 02-E 18 (Passhülse)
Bemessungsbetriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom max.	63 A
Abmessung	Breite: 38 mm Höhe: 160 mm
Anschluss von Rundleitern	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,3 kg
Bruttogewicht	0,316 kg

# Eigenschaften

---

Kupferanteil (kg/Stück)	0,11
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Produktbeschreibung	SV Mini-PLS Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-16 mm <sup>2</sup> , Passhülse, inkl. Berührungsschutzabdeckung

# Approbationen

---

Erklärungen	Konformitätserklärung
-------------	-----------------------

# Ausschreibungstext

Mini PLS Reitersicherungselement

Mini PLS Reitersicherungselement

Type: D02-E 18 ( Passhülse )

Elektrische Werte

Bemessungsstrom: 63A

Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 400 V

Anzugsdrehmoment

Kastenklemme 2,5 Nm

System:

Rittal RiLine60