

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9666.560

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Modul

Stand: 04.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.560 - NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Modul

Für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis 3 (3-polig, 100/185 mm Schienenmittenabstand).

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9666.560
Produktbeschreibung	Für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis 3 (3-polig, 100/185 mm Schienenmittenabstand).
Material	Abdeckung: Polystyrol Halter: glasfaserverstärkter Kunststoff
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Um einen problemlosen Kabelanschluss gewährleisten zu können, muss ober- oder unterhalb der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Module ein Berührungsschutz-Modul oder ein Sammelschienen-Modul N/PE installiert werden.
Abmessung	Breite: 750 mm Höhe: 750 mm
Baugröße	Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 3 Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 5
Für Baugröße	12 x Gr. 00 6 x Gr. 1 6 x Gr. 2 6 x Gr. 3
Passend für Artikel-Nr.	9677.XXX
Passend für Sammelschienen	40 x 10 50 x 10 60 x 10
Mittenabstand der Sammelschienen	185 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5,17 kg

Eigenschaften

Bruttogewicht	5,18 kg
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeschreibung	SV NH-Si-Lastschaltleisten-Modul (ISV), 3 BE (750 mm), 5 HE (750 mm), für 12 x Gr. 00, 6 x Gr. 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm)

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---