## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





**SCHALTSCHRÄNKE** 

STROMVERTEILUN

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

## TS 9672.167 - Teiltüren für TS

Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich.





## Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 9672.167
Ausführung	mit Sichtscheibe
Produktbeschreibung	Geeignet für TS Schränke anstelle von Tür oder Rückwand. Die Teiltüren können beliebig untereinander kombiniert werden. Am oberen und unteren Ende ist jeweils eine Frontblende erforderlich. Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich. Bei Türen ohne Sichtscheibe (Höhe 600 – 1000 mm) ist der Einbau des Monitorrahmens SZ 2305.000 möglich. Serienmäßiger Doppelbart Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze, Ausführung F und ab 600 mm Höhe gegen Komfortgriff.
Material	Stahlblech, 2 mm Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Strukturlack
Farbe	RAL 7035

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Lieferumfang	Trennsteg
	Scharniere
	Verschlussteile
	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 600 mm
	Höhe: 600 mm
Passend für	Breite: = 600 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54, bei komplettiertem Schrank
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5.06
Bruttogewicht	6.64
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177697881
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3