

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9676.710 Anschlussplatte

Stand: 08.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9676.710 - Anschlussplatte für Kabelschuhe

Zum Anschluss von Kabelschuhen an einem Flat-PLS Sammelschienensystem mit 2 – 4 Schienen pro Leiter.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9676.710
Produktbeschreibung	Zum Anschluss von Kabelschuhen an ein Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer. Geeignet für 10 mm Schienenstärke.
Material	Anschlussplatte: E-Cu, vernickelt Sammelschienenkralle: Edelstahl
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial (ohne Schrauben)
Montagehinweis	Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + Befestigungsmaß. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sammelschienenkralle mit Einpressmutter M10
Schienen je Leiter	2
Abmessung	Gewinde: M10
Befestigungsmaß	40 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.1
Bruttogewicht	0.12
Kupferanteil (kg/Stück)	0.07

Eigenschaften

Zolltarifnummer 73269098

EAN 4028177625778

ETIM 9 EC002270

ECLASS 8.0 27400613

Approbationen

Approbationen ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping

Erklärungen Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK