## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SV 9676.710 Anschlussplatte

Stand: 04.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



### SV 9676.710 - Anschlussplatte für Kabelschuhe

Zum Anschluss von Kabelschuhen an einem Flat-PLS Sammelschienensystem mit 2-4 Schienen pro Leiter.



#### Eigenschaften

SV 9676.710
Zum Anschluss von Kabelschuhen an ein Verteil- Sammelschienensystem aus Flachkupfer. Geeignet für 10 mm Schienenstärke.
Anschlussplatte: E-Cu, vernickelt Sammelschienenkralle: Edelstahl
Inkl. Befestigungsmaterial (ohne Schrauben)
Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + Befestigungsmaß. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten Sammelschienenkralle mit Einpressmutter M10
2
Gewinde: M10
40 mm
1 Stück
0.1
0.12
0.08

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177625778
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

# Approbationen

Approbationen	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3