

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9676.981 Gewindebolzen

Stand: 14.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.981 - Gewindebolzen für Nutensteine und Gleitmuttern

Zur Befestigung der Anschlusskomponenten, wie z. B. Kabelschuhe.

Eigenschaften

| | |
|----------------------------|--|
| Artikel-Nr. | SV 9676.981 |
| Produktbeschreibung | Für individuelle Anschlussmöglichkeiten. |
| Material | Stahl |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Passend für Sammelschienen | Maxi-PLS 60 |
| Abmessung | Gewinde: M12 Gewindelänge: 40 mm |
| Verpackungseinheit | 8 Stück |
| Nettogewicht | 0,4 kg |
| Bruttogewicht | 0,409 kg |
| Zolltarifnummer | 73181535 |
| ETIM 9 | EC002349 |
| ECLASS 8.0 | 23110302 |
| Produktbeschreibung | SV Gewindebolzen, M12, L: 40 mm |

Approbationen

| | |
|---------------|--------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|