

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9683.681

Teilmontageplatte

Stand: 28.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.681 - Teilmontageplatte für Funktionsraum-Seitenwand

Mit und ohne Durchführung, zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand.

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|--|
| Artikel-Nr. | SV 9683.681 |
| Ausführung | geschlossen |
| Produktbeschreibung | Zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montageebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwand ist eine innere Unterteilung nach Form 1 bis 4 möglich. |
| Material | Stahlblech, 2 mm |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial |
| Für Funktionsraumhöhe | 150 mm |
| Abmessung | Breite: 702 mm Höhe: 143 mm |
| Passend für | Breite: = 800 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 2,4 kg |
| Bruttogewicht | 2,76 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 10,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

Eigenschaften

Produktbeschreibung

SV Teilmontageplatte, Breite x Höhe: 702x143 mm, geschlossen, für VX (B: 800 mm)

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung UK