


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9683.738

Verdrahtungsblende

Stand: 17.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9683.738 - Verdrahtungsblende für VX

Verdrahtungssystem für Ri4Power mit innerer Unterteilung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9683.738
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	1 Verdrahtungsblende, 3-teilig Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Für eine vertikale Leitungsführung ermöglichen Funktionsraumteiler durch vorgestanzte Ausbrüche den Einbau eines Verdrahtungskanals.
Passend für	Breite: = 1.000 mm = 1.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2,74 kg
Bruttogewicht	3,12 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	83024200
ETIM 9	EC002617
ECLASS 8.0	27142423
Produktbeschreibung	SV Verdrahtungsblende, 3-teilig, für VX (Breite: 1000/1200 mm)

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung UK