Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





CS 9765.092 Montageplatte

Stand: 15.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



CS 9765.092 - Montageplatte für CS New Basicgehäuse

Zum Aufbau von Montageebenen, im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.

Eigenschaften

| Artikel-Nr. | CS 9765.092 |
|------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Zum Aufbau von Montageebenen. Die Montageplatten sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar. |
| Material | Aluminium, 3 mm |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis | Bei Gehäusebreite 1200 mm ist ein Teilausbau mit ein oder zwei 600 mm breiten Montageplatten möglich. |
| Abmessung | Breite: 499 mm |
| | Höhe: 1.096 mm |
| Passend für Gehäusetyp | CS Basicgehäuse |
| Passend für | Gehäusetyp: CS Basicgehäuse |
| | Breite: = 600 mm |
| | Höhe: = 1.200 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 6.66 |
| Bruttogewicht | 7.366 |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| EAN | 4028177216846 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27409216 |
| | |

Ausschreibungstext

Montageplatte für Outdoorgehäuse, BxH 600 x 1200 mm

© Rittal 2025 2

Die Montageplatte aus 3 mm Aluminium wird mit Haltewinkeln direkt an der Systemlochung des Gehäuserahmens verschraubt und ist über Kunststoffgleitstücke im 25 mm Raster tiefenverstellbar.

Material: Aluminium AlMg3

© Rittal 2025 3