

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CS 9765.150

## Schrankleuchte, 48 V DC

Stand: 14.12.2025 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9765.150 - Schrankleuchte, 48 V DC mit Anschlussleitungen

Robuste Leuchte, vertikal oder horizontal im Rahmenprofil durch Federklammern zu befestigen oder als direkte Lichtquelle während Wartungsarbeiten durch Einhängen einsetzbar.

## Eigenschaften

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                  | CS 9765.150                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produktbeschreibung          | Robuste Leuchte. Vertikal oder horizontal im Rahmenprofil durch Federklammern zu befestigen oder als direkte Lichtquelle während Wartungsarbeiten durch Einhängen des drehbaren Kunststoffhakens einsetzbar. Schlagfestes Lampengehäuse aus PMMA (Polymethylmethacrylat) Schutzklasse II. |
| Lieferumfang                 | 2 Federklammern<br>Befestigungsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nennleistung                 | 11 W                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durchmesser                  | 62 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durchmesser Schutzrohr       | 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Länge                        | 450 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Länge Lichtaustritt          | 195 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Länge Schutzrohr             | 320 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Länge Anschlussleitung       | 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anschlussmöglichkeiten       | Integrierte Anschlussleitung mit offenem Ende                                                                                                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittel                 | Leuchtstofflampe TC-SEL, 4-pin                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lichtstrom                   | 900 lm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abmessung                    | Länge: 450 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Betriebstemperaturbereich    | -20 °C...40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bemessungsbetriebsspannung   | 48 V (DC)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 64                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Eigenschaften

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück       |
| Nettogewicht       | 1.03          |
| Bruttogewicht      | 1.05          |
| Zolltarifnummer    | 94054990      |
| EAN                | 4028177493605 |
| ECLASS 8.0         | 27189241      |

## Ausschreibungstext

Schrankleuchte CS, 48 V DC

Robuste Leuchte. Vertikal oder horizontal im Rahmenprofil durch Federklammern zu befestigen oder als direkte Lichtquelle während Wartungsarbeiten durch Einhängen des drehbaren Kunststoffhakens einsetzbar.

Schlagfestes Lampengehäuse aus PNMA (Polymethylmethacrylat) Schutzklasse II.