### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AX 9792.055 Outdoor-Einhausung

Stand: 14.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



#### AX 9792.055 - Outdoor-Einhausung für Kompakt-Schaltschrank AX

Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke für den Einsatz im Außenbereich, bestehend aus Gehäusemantel, Rückwand, Boden und Stecktür. Zur Herstellung eines Gehäuse-in-Gehäuse-Konzepts. Ausbruch unten und Kiemenprägungen an der Seite und Boden zur idealen Durchlüftung des Gehäuses.







#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 9792.055
Produktbeschreibung	Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke für den Einsatz im Außenbereich. Zur Herstellung eines Gehäuse-in-Gehäuse-Konzepts Ausbruch unten und Kiemenprägungen an der Seite und Boden zur idealen Durchlüftung des Gehäuses.
Nutzen	Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke für den Einsatz im Außenbereich Zur Herstellung eines Gehäuse-in-Gehäuse-Konzeptes Ausbruch unten und Kiemenprägungen an Seite und Boden zur idealen Durchlüftung des Gehäuses
Material	Aluminium AlMg3
Oberfläche	Pulverbeschichtet

© Rittal 2025 2

## Eigenschaften

Lieferumfang	Tragschienen zur Wandbefestigung
	Bürstenleiste
	Stufennippel M25
	Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
	Inkl. Erdungs- und Befestigungsmaterial
Hinweis	Je nach Anwendung/Umgebung kann in der Einhausung ein
	Stahlblech- oder Edelstahlgehäuse eingebaut werden
Abmessung	Breite: 421 mm
	Höhe: 550 mm
	Tiefe: 308 mm
Passend für	Gehäusetyp: AX
	Breite: = 300 mm
	Höhe: = 400 mm
	Tiefe: = 210 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	10.5
Bruttogewicht	11.1
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177961807
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3