Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1.106.3200.58 WADI-A-FPM

État: 01.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.106.3200.58 - WADI-A-FPM

Presse-étoupes standard en laiton à plage de température accrue.







Caractéristiques

Référence	SZ 1.106.3200.58
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton à plage de température accrue.
Matériau	Laiton
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	35 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement	-25 °C200 °C
Longueur du filetage	8 mm
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099

© Rittal 2025

Caractéristiques

EAN	4033878405710
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025 3