


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.106.6375.50**

**HSK-XL**

État: 03.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.106.6375.50 - HSK-XL

Presse-étoupes en laiton pour les plages de serrage les plus grandes.

## Caractéristiques

Référence	SZ 1.106.6375.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en laiton pour les plages de serrage les plus grandes.
Matériau	Laiton O-Ring: NBR
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	75 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 10 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	10 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,51 kg
Poids brut	0,511 kg
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	HSK-XL M63x1,5 Ms d=48-55mm