

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.119.0800.50

HSK-MINI-EMC

État: 28.12.2025 (La source: ittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.119.0800.50 - HSK-MINI-EMC

Presse-étoupes en laiton à plage de serrage très réduite et pour des environnements pouvant connaître des problèmes de CEM.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.119.0800.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en laiton à plage de serrage très réduite et pour des environnements pouvant connaître des problèmes de CEM.
Matériau	INOX 1.4305
	O-Ring: NBR
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	11 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 6 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...100 °C
Longueur du filetage	6 mm
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878406083
ECLASS 8.0	27149111