

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.129.0800.50

HSK-MINI-INOX

État: 09.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.129.0800.50 - HSK-MINI-INOX

Presse-étoupes en acier inoxydable pour les plages de serrage les plus petites.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.129.0800.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en acier inoxydable pour les plages de serrage les plus petites.
Matériau	INOX 1.4305 O-Ring: NBR
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	11 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 6 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...100 °C
Longueur du filetage	6 mm
Unité d'emballage	10 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-MINI-M M8x0,75 Ms