


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.202.2901.11 DIN 46320-A-FS

État: 02.08.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.202.2901.11 - DIN 46320-A-FS

Presse-étoupes standard en plastique suivant DIN 46320

Caractéristiques

Référence	SZ 1.202.2901.11
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en plastique suivant DIN 46320
Matériau	Polyamide
Couleur	Gris clair RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 54 IP 65 avec joint d'étanchéité
Largeur de clé	40 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 11 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
Longueur du filetage	11 mm
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878409282
ECLASS 8.0	27149109