Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SZ 1.202.4801.11

DIN 46320-A-FS

État: 31.07.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

SZ 1.202.4801.11 - DIN 46320-A-FS

Presse-étoupes standard en plastique suivant DIN 46320

Caractéristiques

Référence	SZ 1.202.4801.11
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en plastique suivant DIN 46320
Couleur	Gris clair RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 54 IP 65 avec joint d'étanchéité
Largeur de clé	60 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 14 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
Longueur du filetage	14 mm
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878409343
ECLASS 8.0	27149109