

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.209.1601.15

## HSK-K

État: 14.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.209.1601.15 - HSK-K

Presse-étoupes standard étanches aux liquides en nylon 6/6



## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Référence   | SZ 1.209.1601.15   |
| Modèle  | droit  |
| Description produit                               | Presse-étoupes standard étanches aux liquides en nylon 6/6                     |
| Couleur   | Noir<br>RAL 9005   |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial<br>IP 69K avec joint torique spécial |
| Largeur de clé                                    | 27 mm  |
| Pour zone EX gaz                                  | sans   |
| Dimensions  | Longueur du filetage: 10 mm  |
| Plage de température de fonctionnement            | -40 °C...100 °C  |
| Longueur du filetage                              | 10 mm  |
| Unité d'emballage                                 | 50 p.  |
| Numéro du tarif douanier                          | 85389099   |
| ECLASS 8.0  | 27149109   |
| Description produit                               | GLAND HSK-K PG16 PA ZW   |