Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# SZ 1.209.3201.30

# HSK-K

État: 31.10.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

# SZ 1.209.3201.30 - HSK-K

Presse-étoupes standard étanches aux liquides en nylon 6/6





## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SZ 1.209.3201.30 |
| Modèle | droit |
| Description produit | Presse-étoupes standard étanches aux liquides en nylon 6/6 |
| Couleur | Noir<br>RAL 9005 |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial<br>IP 69K avec joint torique spécial |
| Pas de filetage | 1,5 mm |
| Largeur de clé | 42 mm |
| Pour zone EX gaz | sans |
| Dimensions | Longueur du filetage: 15 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C...100 °C |
| Longueur du filetage | 15 mm |
| Unité d'emballage | 25 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Description produit | GLAND HSK-K M32x1,5 PA ZW |

© Rittal 2026