## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## SZ 1.209.3801.70 HSK-K

État: 31.10.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## SZ 1.209.3801.70 - HSK-K

Presse-étoupes standard étanches aux liquides en nylon 6/6







## Caractéristiques

| Référence                                         | SZ 1.209.3801.70                                                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                            | droit                                                                          |
| Description produit                               | Presse-étoupes standard étanches aux liquides en nylon 6/6                     |
| Couleur                                           | Noir<br>RAL 9005                                                               |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial<br>IP 69K avec joint torique spécial |
| Taille du filetage NPT                            | 3/8 pouce                                                                      |
| Largeur de clé                                    | 19 mm                                                                          |
| Pour zone EX gaz                                  | sans                                                                           |
| Dimensions                                        | Longueur du filetage: 15 mm                                                    |
| Plage de température de fonctionnement            | -40 °C100 °C                                                                   |
| Longueur du filetage                              | 15 mm                                                                          |
| Unité d'emballage                                 | 50 p.                                                                          |
| Numéro du tarif douanier                          | 85389099                                                                       |
| EAN                                               | 4033878411179                                                                  |
| ECLASS 8.0                                        | 27149109                                                                       |
|                                                   |                                                                                |

© Rittal 2025 2