

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.209.6301.31

HSK-K

État: 04.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.209.6301.31 - HSK-K

Presse-étoupes standard étanches aux liquides en nylon 6/6



Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | SZ 1.209.6301.31 |
| Modèle | droit |
| Description produit | Presse-étoupes standard étanches aux liquides en nylon 6/6 |
| Couleur | Noir RAL 9005 |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial IP 69K avec joint torique spécial |
| Pas de filetage | 1,5 mm |
| Largeur de clé | 68 mm |
| Pour zone EX gaz | sans |
| Dimensions | Longueur du filetage: 18 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C...100 °C |
| Longueur du filetage | 18 mm |
| Unité d'emballage | 5 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Description produit | GLAND HSK-K M63x1,5 PA ZW |