



SZ 1.209.6400.71 - HSK-K

Presse-étoupes standard étanches aux liquides en nylon 6/6



Caractéristiques

Référence	SZ 1.209.6400.71
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard étanches aux liquides en nylon 6/6
Couleur	Gris clair RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial IP 69K avec joint torique spécial
Taille du filetage NPT	1 1/2 pouce
Largeur de clé	53 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 20 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	20 mm
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-K NPT1-1/2" PA GR