

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.292.1201.70**

**HSK-K-Ex-Active**

État: 04.07.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.292.1201.70 - HSK-K-Ex-Active

Presse-étoupes standard étanches aux liquides en polyamide renforcé de fibres de verre V0, conformes à UL 94



## Caractéristiques

Référence	SZ 1.292.1201.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard étanches aux liquides en polyamide renforcé de fibres de verre V0, conformes à UL 94
Matériau	O-Ring: NBR
Couleur	Noir RAL 9005
Taille du filetage NPT	1/2 pouce
Largeur de clé	24 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 13 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...85 °C
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-K-EX NPT1-1/2" PA BL