## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## SZ 1.292.3401.71 HSK-K-Ex-Active

État: 18.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## SZ 1.292.3401.71 - HSK-K-Ex-Active

Presse-étoupes standard étanches aux liquides en polyamide renforcé de fibres de verre V0, conformes à UL 94



## Caractéristiques

Référence	SZ 1.292.3401.71
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard étanches aux liquides en polyamide renforcé de fibres de verre V0, conformes à UL 94
Matériau	
	O-Ring: NBR
Couleur	Noir RAL 9005
Taille du filetage NPT	3/4 pouce
Largeur de clé	33 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 14 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C85 °C
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878416471
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025