


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.293.0700.60

HSK-K-Flex

État: 02.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.293.0700.60 - HSK-K-Flex

Presse-étoupes standard en plastique, avec protection flexible.



Caractéristiques

Référence	SZ 1.293.0700.60
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en plastique, avec protection flexible.
Matériau	Polyamide
Couleur	Gris clair RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K avec joint torique spécial
Largeur de clé	15 mm
Dimensions	Longueur du filetage: 15 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	15 mm
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-FLEX PG7 PA GR