

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.293.3401.70

HSK-K-Flex

État: 11.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.293.3401.70 - HSK-K-Flex

Presse-étoupes standard en plastique, avec protection flexible.



Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Référence | SZ 1.293.3401.70 |
| Modèle | droit |
| Description produit | Presse-étoupes standard en plastique, avec protection flexible. |
| Matériau | Polyamide |
| Couleur | Noir RAL 9005 |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar) IP 69K avec joint torique spécial |
| Taille du filetage NPT | 3/4 pouce |
| Largeur de clé | 33 mm |
| Dimensions | Longueur du filetage: 14 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C...100 °C |
| Longueur du filetage | 14 mm |
| Unité d'emballage | 20 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Description produit | GLAND HSK-FLEX NPT3/4" PA ZW |