Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1.294.1600.31 HSK-K-Flex

État: 30.10.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.294.1600.31 - HSK-K-Flex

Presse-étoupes standard en plastique, avec protection flexible.



Caractéristiques

Référence	SZ 1.294.1600.31
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en plastique, avec protection flexible.
Matériau	Polyamide
Couleur	Gris clair RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K avec joint torique spécial
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	22 mm
Dimensions	Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C100 °C
Longueur du filetage	8 mm
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878417836
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025