Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1.313.0901.14 HSK-W

État: 12.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.313.0901.14 - HSK-W

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée



Caractéristiques

Référence	SZ 1.313.0901.14
Description produit	Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée
Matériau	Polyamide
	O-Ring: NBR
Couleur	Noir
	RAL 9005
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Largeur de clé	19 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C100 °C
Plage de température de stockage	-40 °C
Longueur du filetage	8 mm
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878419380
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025