


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.313.1217.71

HSK-W

État: 20.01.2026 (La source: ittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.313.1217.71 - HSK-W

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée



Caractéristiques

Référence	SZ 1.313.1217.71
Description produit	Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée
Matériaux	Polyamide
	O-Ring: NBR
Couleur	Noir RAL 9005
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Taille du filetage NPT	1/2 pouce
Largeur de clé	27 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 13 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Plage de température de stockage	-40 °C
Longueur du filetage	13 mm
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878419557

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27149109