Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1.313.3200.50 HSK-W

État: 08.10.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.313.3200.50 - HSK-W

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée



Caractéristiques

Référence	SZ 1.313.3200.50
Description produit	Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée
Matériau	Polyamide
	O-Ring: NBR
Couleur	Gris clair RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	42 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 11 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C100 °C
Plage de température de stockage	-40 °C
Longueur du filetage	11 mm
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878419847

© Rittal 2025

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27149109

© Rittal 2025 3