


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.314.1600.50

HSK-W-Flex

État: 16.01.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

SZ 1.314.1600.50 - HSK-W-Flex

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée et protection flexible



Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SZ 1.314.1600.50 |
| Description produit | Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée et protection flexible |
| Matériau | Polyamide |
| Couleur | Gris clair RAL 7035 |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 |
| Pas de filetage | 1,5 mm |
| Largeur de clé | 19 mm |
| Pour zone EX gaz | 1,2, |
| Dimensions | Longueur du filetage: 8 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C...100 °C |
| Longueur du filetage | 8 mm |
| Unité d'emballage | 20 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| EAN | 4033878420188 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |